

## SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO

Anschlussenerweiterung 24 V DC Ein- und Ausgang

Materialnummer: 275 274 135



### Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
2 x	Anbaugehäuse gerade Kunststoff HAN 3A
1 x	Stifteinsatz (M) HAN 3A
1 x	Buchseneinsatz (F) HAN 3A
2 x	Abdeckkappe
4 x	Schrauben M4 x 25 mit Kontaktscheiben
1 x	Kabelsatz 1,5 mm <sup>2</sup> für 2HAN3A
2 x	Verbindungsklemme 5-pol.



### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren 24V DC Steuerspannungseingang und –ausgang („Daisy Chain“), direkt am Gerät (Motorstarter, Frequenzumrichter bzw. Anschlusseinheit), mittels HAN 3A Steckverbinder. Es stehen jeweils 2 Anschlüsse (+PE) für 24V DC (als Eingang und Ausgang) zur Verfügung.



<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO</b>			
Anschlussenerweiterung	TI 275274135	V1.0	0218	de

**Technische Daten**

Steckertyp	HAN 3A (Buchse, F)
Kontaktanzahl	2 +PE
Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	400 V / 600 V (EN / UL)
Kontakteinsatz	Buchseneinsatz (F)
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

Steckertyp	HAN 3A (Stecker, M)
Kontaktanzahl	2 +PE
Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	400 V / 600 V (EN / UL)
Kontakteinsatz	Stifteinsatz (M)
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

**Anschlüsse**

HAN 3A PIN Belegung	Potential / Kabelfarbe	WAGO Klemme	SK 135E ... 175E Klemme	SK 2xxE Klemme
Stifteinsatz 1 (M)	24V DC / Braun	24V (Wago 1 / 1)	-	-
Stifteinsatz 2 (M)	GND / Blau	GND (Wago 2 / 1)	-	-
Stifteinsatz PE (M)	PE / Grün-Gelb	-	PE Dom	
Buchse 1 (F)	24V DC / Braun	24V (Wago 1 / 2)	-	-
Buchse 2 (F)	GND / Blau	GND (Wago 2 / 2)	-	-
Buchse PE (F)	PE / Grün-Gelb	-	PE Dom 2	
-	24V DC / Braun	24V (Wago 1 / 3)	44	44
-	GND / Blau	GND (Wago 2 / 3)	40	40

**Optionales Zubehör** (nicht im Artikel enthalten)

## HAN 3A (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker, M)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3 A-GG PG11 Kunststoff gerade schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 003 0427
1 x	Buchseneinsatz grau HAN 3A-BU-S	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 003 2711
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung PG11 Kunststoff schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 00 000 5182
1 x	Einfacher Dichtring PG11, schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 00 000 5020

## HAN 3A (Stecker) – (Gegenstück zur angebauten Buchse, F)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3 A-GG PG11 Kunststoff gerade schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 003 0427
1 x	Stifteinsatz grau HAN 3A-STI-S	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 003 2611
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Bestell-Nr.: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung PG11 Kunststoff schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 00 000 5182
1 x	Einfacher Dichtring PG11, schwarz	Harting	Bestell-Nr.: 09 00 000 5020

**Weiterführende Dokumentationen und Software** ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU_0135</a>	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
<a href="#">BU_0180</a>	Handbuch Frequenzumrichter für SK 180E, SK 190E
<a href="#">BU_0200</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE