

## Technische Information / Datenblatt

### SK TIE4-2HANB\_CU-K-IO-IO

Materialnummer: 275 274 150

Anschlussenerweiterung Hybrid-Feldbussteckverbinder  
für 24 V DC Ein- / Ausgang und Bus Ein- / Ausgang



#### Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
1 x	Abstandhalter mit Dichtung
2 x	Anbaugehäuse HAN 3A mit Kunststoffkappe
1 x	Stifteinsatz (M) HAN-Brid CU
1 x	Buchseneinsatz (F) HAN-Brid CU
1 x	Kabelsatz



#### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Anschluss und Weiterleitung (Durchschleifen) von einer externen 24V DC Steuerspannung sowie einer Feldbusverbindung. Es stehen 4 elektrische Kontakte (+PE) sowie 2 Kontakte für geschirmte Zweidrahtleitungen zur Verfügung.



Anschlussenerweiterung				SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO	
1.0	Erstausgabe / first issue	2014	Rck	TI 275274150	DE
<b>Version</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Name</b>	<b>Dokument</b>	<b>Sprache</b>

**Technische Daten**

Steckertyp	HAN-BRID CU (Buchse)
Kontaktanzahl	4 +PE
Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Kontakteinsatz	Buchse
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

Steckertyp	HAN-BRID CU (Stift)
Kontaktanzahl	4 +PE
Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Kontakteinsatz	Stift
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

**Anschlüsse**

HAN-BRID CU PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	24V	44	44	44
2	GND	40	40	40
3		T14 Diskrete Klemmstelle 1		
4		T14 Diskrete Klemmstelle 2		
A	PBR-A	77	77	77
B	PBR-B	78	78	78
PE	PE	PE	PE	PE

**Optionales Zubehör** (nicht im Artikel enthalten)

Hybrid-Feldbussteckverbinder HAN-BRID CU (Stift) – (Gegenstück zur angebauten Buchse)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	HAN-BRID Stifteinsatz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 006 2694
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

Hybrid-Feldbussteckverbinder HAN-BRID CU (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	HAN-BRID Buchseneinsatz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 006 2794
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

**Weiterführende Dokumentationen und Software** ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU 0135</a>	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
<a href="#">BU 0180</a>	Handbuch Frequenzumrichter für SK 180E, SK 190E
<a href="#">BU 0200</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE