

SK TU4-MSW-RG

Materialnummer: 275 281 125

Wartungsschalter

ACHTUNG

Gültigkeit des Dokuments

Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung der jeweiligen elektronischen Antriebstechnik und unter strikter Einhaltung der dort aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise gültig. Erst unter diesen Voraussetzungen stehen alle für eine sichere Inbetriebnahme dieser Baugruppe und der elektronischen Antriebstechnik relevanten Informationen zur Verfügung.

Lieferumfang

1 x	Baugruppe	SK TU4-MSW-RG
1 x	Kabelsatz Netzspannung	3 x schwarz
1 x	PE - Kabel	grün-gelb
4 x	Innensechskant	M4 x 40
<i>Erforderliches Zubehör</i>		
1 x	Anschlusseinheit	SK TI4-TU-MSW
		(Mat.-Nr.: 275 280 200)



Einsatzbereich

3-poliger Wartungsschalter zum Anbau an ein dezentrales Gerät der elektronischen Antriebstechnik oder in dessen unmittelbare Nähe. Der Wartungsschalter wird in die Netzzuleitung des Gerätes eingebunden um gezielt dessen Spannungsversorgung unterbrechen zu können.

Technische Daten

Temperaturbereich	-25°C ... 50 °C
Temperaturklasse	Klasse 3K3
Nennspannung	200 V AC – 500 V AC

Rüttelfestigkeit	3M7
Schutzart	IP55
Abmessungen [mm]*	HxBxT: 125 x 136 x 91
Nennstrom	16 A

* Baugruppe montiert auf Anschlusseinheit

Montage

Die Baugruppe ist auf die zugehörige Anschlusseinheit (SK TI4-TU- ...) aufzustecken und mit den beiliegenden Schrauben M4 x 40 mm zu verbinden. Details zur Montage sind in der *Technischen Information / Datenblatt* der betreffenden Anschlusseinheit beschrieben.

Weiterführende Dokumentationen (www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
BU 0135	Handbuch Motorstarter SK 135E, SK 175E
BU 0180	Handbuch Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E

Dokument	Bezeichnung
BU 0200	Handbuch Frequenzumrichter SK 2xxE
TI 275280200	Anschlusseinheit SK TIE4-TU-MSW

Technische Information / Datenblatt	SK TU4-MSW-RG			
Wartungsschalter	TI 275281125	V 1.0	5115	DE