

# GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • www.nord.com

## Änderungen im Dokument / Amendments in document

Die nachfolgend Änderungen betreffen folgende Dokumente.

The following amendments concern the following documents.

Dokumenttyp Document type	Titel Title	Ausgabe Edition	Mat.-Nr. Mat.-No.	Kapitel Chapter
Handbuch B1000 Manual	„Getriebe • Betriebs- und Montageanleitung“ „Gear units • Operating and Assembly Instructions“	4419	60528xx	Kapitel 3.11, „Montage eines Normmotors“ Chapter 3.11, „Fitting a standard motor“
Katalog G1000 Catalog	„Feste Drehzahlen • IE3 • 50 Hz • mm“ „Constant Speeds • IE3 • 50 Hz • mm“	5019	60018xx	Kapitel „Getriebebeschreibung • W- und IEC Adapter“, Abschnitt A12 /A13 Chapter „Gear unit description • W and IEC adapters“, Section A12/ A13

## Inhalt / Content

Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen maximal zulässigen Motorgewichte dürfen nicht überschritten werden. (Aktualisierte zulässige Motorgewichte sind fett gedruckt.)

The maximum permitted motor weights indicated in the table below must not be exceeded. (Updated permissible motor weights highlighted in bold writing.)

IEC-Motor	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
max. [kg]	25	30	<b>50<sup>1)</sup></b>	50	<b>80<sup>2)</sup></b>	80	100	<b>250<sup>3)</sup></b>	250	350	500	<b>1000</b>	1000	1500

NEMA-Motor	56C	140TC	180TC	210TC	250TC	280TC	320TC	360TC	400TC
max. [kg]	30	50	80	100	200	250	350	<b>700<sup>4)</sup></b>	700

1) ≤ 40 kg SK 920072.1, SK 92072.1, SK 0, SK 071.1, SK 0182.1

2) ≤ 60 kg SK 1382NB, SK 1382.1, SK 92372, SK 92372.1, SK 12063, SK 372.1, SK 371.1

3) ≤ 200 kg SK 42, SK 4282, SK 9042.1, SK 42125

4) ≤ 500 kg SK 62, SK 72, SK 73, SK 83, SK 93, SK 9072.1, SK 6282, SK 7282, SK 7382, SK 8382, SK9382

Technische Information / Datenblatt Technical Information / Datasheet	B1000, G1000			
Getriebemotor / Gear motor	TI 80_0033	V 1.0	1620	de,en