

SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA

Materialnummer: 275 274 110

Anschlussenerweiterung Leistungseingang / -ausgang



Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
2 x	Anbaugehäuse HAN 3A mit Kunststoffkappe
1 x	Buchseneinsatz (F) HAN Q5/0
1 x	Stifteinsatz (M) HAN Q5/0
1 x	Kabelsatz
Erforderliches Zubehör:	
1 x	SK TD-KIT-1 (nur für SK 1xxE)



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung mit einem steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungseingang) und einem Abgang zum Durchschleifen (Leistungsausgang zum nächsten Umrichter / Motor). Es stehen jeweils 5 Leistungsanschlüsse (+PE) zur Verfügung.



Technische Information / Datenblatt	SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA			
Anschlussenerweiterung	TI 275274110	V 1.1	2216	DE

Technische Daten

Steckertyp	HAN Q5 (Stift)
Kontaktanzahl	5 +PE
Leiterquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Kontakteinsatz	Stifteinsatz (M)
Ausführung	Stecker 90° abgewinkelt
Schutzart	IP65

Steckertyp	HAN Q5 (Buchse)
Kontaktanzahl	5 +PE
Leiterquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Kontakteinsatz	Buchseneinsatz (F)
Ausführung	Stecker 90° abgewinkelt
Schutzart	IP65

Anschlüsse

HAN Q5 PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	L1	L1	L1	L1
2	L2	L2	L2	L2
3	L3	L3	L3	L3
PE	PE	PE	PE	PE

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

HAN Q5 (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN-A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN Q5/0-F-QL Quick-Lock	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 005 2733
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

HAN Q5 (Stift) – (Gegenstück zur angebauten Buchse)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN-A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN Q5/0-M-QL Quick-Lock	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 005 2633
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106820

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
BU 0135	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
BU 0180	Handbuch Frequenzumrichter für SK 180E, SK 190E
BU 0200	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE
TI 275274031	Technische Information SK TD-KIT-1