

## Technische Information / Datenblatt

### SK TIE4-HAN10E-M2B-LA

Materialnummer: 275 135 010

Anschlussenerweiterung Leistungsausgang



#### Lieferumfang

1 x	Anbaugehäuse HAN 10B mit Kunststoffkappe
1 x	Kontakteinsatz HAN 10ES
3 x	Verbindungsleitung
1 x	Erdungsleitung
<i>Erforderliches Zubehör:</i>	
1 x	SK TIE4-Adapterkit-HAN



#### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für eine steckbare Netzspannungsversorgung (Leistungsausgang) und zum Weiterleiten (Durchschleifen) der Netzspannung zum nächsten Umrichter (oder Motor). Der Harting Steckverbinder verfügt über 10 Kontakte (+PE) und besitzt ein 2-Querbügel-Verriegelungssystem.

Für die ankommende steckbare Spannungsversorgung (Leistungseingang) vom Netz (oder vorgelagerten Umrichter) muss ein separater Steckverbinder (z.B. SK TIE4-HAN10E-M2B-LE) ausgewählt werden.

Für den Anbau an einen Umrichter (oder Motor) wird eine zusätzliche Distanzplatte (SK TIE4-Adapterkit-HAN, Mat.Nr.: 275 274 100) benötigt.



Anschlussenerweiterung				SK TIE4-HAN10E-M2B-LA	
1.1	Name 275 274 100: SK TIE4-Adapterkit-HAN	2314	Rck	TI 275135010	DE
<b>Version</b>	<b>Änderung</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Name</b>	<b>Dokument</b>	<b>Sprache</b>

## Technische Daten

Steckertyp	Harting HAN 10E
Kontaktanzahl	10 +PE
Leiterquerschnitt Leistungsseite	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Kontakteinsatz	Buchseinsatz (F)
Ausführung	1x Längsbügel Käfigzugfederanschluss
Schutzart	IP65
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	500 V

## Anschlüsse

HAN 10E PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	L1	L1	L1	L1
2	L2	L2	L2	L2
3	L3	L3	L3	L3
PE	PE	PE	PE	PE

## Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

Leistungsstecker HAN 10E (Stecker) – (Gegenstück zur angebauten Buchse)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse, HAN B, Baugröße 10B, für Querbügel	Harting	z. B. Harting Bestellnummer: 19 30 010 0427 (gerader Kabelausgang)
1 x	Kontakteinsatz HAN 10ES (Stifteinsatz)	Harting	Harting Bestellnummer: 09 33 010 2616
1 x	Kunststoffkabelverschraubung	Harting	z. B. Harting Bestellnummer: 19 00 000 5196 (M32 – 18...25 mm)

## Weiterführende Dokumentationen und Software ([www.nord.com](http://www.nord.com))

Dokument	Bezeichnung
<a href="#">BU 0135</a>	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
<a href="#">BU 0180</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E
<a href="#">BU 0200</a>	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE
<a href="#">TI 275274100</a>	Technische Information SK TIE4-Adapterkit-HAN